

AKFIX E70

СМАЗКА МОЛИБДЕНОВАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ

Описание

Akfix E70 - высокоэффективное быстро проникающее масло, обогащенное MoS₂ (сульфидом молибдена). Попадая на поверхность металла, молибденовая смазка образует слой толщиной около 5 мкм. Один атом серы прочно закрепляется на металле, а второй находится снаружи, между ними находится молибден. В результате подобного взаимодействия образуется трехслойное нано-покрытие.

Свойства

- Быстро проникает в труднодоступные места и растворяя ржавчину, окалину, коррозию, высвобождает корродированные детали крепежных соединений, задвижки и другие металлические элементы.
- Высвобождает металлические детали, заклинившие под воздействием грязи, ржавчины, коррозии или высохшего масляного осадка.
- Уменьшает трение.
- Удаляет воду и защищает от влаги.
- Защищает металлические детали и поверхности от коррозии.
- Облегчает быструю разборку механических компонентов, фитингов, сборок, гаек и болтов и других крепежных изделий.
- Оставляет молибденовую смазывающую нано-пленку.
- Уменьшает износ и облегчает будущую разборку.
- MoS₂ снижает трение даже при повышенных температурах.



Область применения

- Используется как средство для удаления ржавчины, и как смазка для металлических деталей, узлов, механизмов, болтов, задвижек, щеколд, замков, петель и т. д.
- Разборка, ремонт, обслуживание автомобильных узлов и оборудования.
- Пневмоинструменты.
- Цепи и конвейеры.
- Сельскохозяйственная техника.

Рекомендации по применению

Тщательно очистите поверхность, обезжирьте и высушите. Встряхните баллон перед использованием. Распылите аэрозоль с расстояния 20-25 см от поверхности. Подождите несколько минут для проникновения смазки. При необходимости повторите процедуру.

Технические свойства

Основы	Растворитель, смесь масел с MoS ₂
Консистенция	Жидкость
Цвет	черный
Удельный вес	0,77 г/см ³
Запах	Характерный

Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес	Упаковка	Кол-во в коробке	Кол-во коробок на паллете
Akfix E70	400 мл	Баллон	12	160
Akfix E70	200 мл	Баллон	96	160

Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C. Хранить и транспортировать в вертикальном положении. Хранение при температуре выше +30°C и ниже +5°C сокращает срок годности.

Ограничения и безопасность

- Используйте перчатки во время работ.
- Баллон под давлением. Не подвергайте нагреву выше +50°C.
- Хранить вдали от попадания прямых солнечных лучей.
- Не прокалывать и не сжигать даже после использования.
- Хранить вдали от источников воспламенения, не курить во время работ.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Более подробная информация по безопасности и утилизации смотрите в паспорте безопасности (MSDS)

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.